

电缆支架
DADG-HL-N8-P2
订货号: 8069000

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------|
| 规格 | 20 25 32 40 |
| 旋转角度调节范围 | 0 deg...90 deg |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 产品重量 | 2.9 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 不含铜 |
| 安装支架材料 | POM |