


步进马达

MTR-ST-42-48S-AA

产品代号: 530057

FESTO

将停止供货, 截至日期2008



技术参数

特性	值
绝缘防护等级	B
额定电压 DC	48 V
额定电机电流	1.8 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	45 - 80 %
防护等级	IP54
环境温度	0 ... 50 °C
断电时总的转动惯量	0.068 kgcm ²
马达保持转矩	0.34 Nm
转子的重力惯性力矩	0.068 kgcm ²
许用的轴向驱动轴负载	7 N
许用的径向轴负载	18 N
产品重量	390 g
电接头系统	插头