

直线/回转式夹紧气缸 CLR-63-50-L-P-A-K11-R8

订货号: 535509

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 总行程 | 73 mm |
| 活塞直径 | 63 mm |
| 活塞杆螺纹 | M10 |
| 摆角 | 90 度 +/-2 度 |
| 夹紧行程 | 50 mm |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 缸径 活塞杆 缸筒 |
| 位置检测 | 通过接近开关 |
| 摆动方向 | 左 |
| 衍生型 | 防焊渣 防尘 |
| 工作压力 | 2 bar...10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...80 °C |
| 2 bar 时的有效夹紧力 | 441 N |
| 4 bar 时的有效夹紧力 | 823 N |
| 6 bar 时的有效夹紧力 | 1386 N |
| 夹紧手指螺钉的最大紧固扭矩 | 47 Nm |
| 6 bar 时的理论夹紧力 | 1682 N |
| 产品重量 | 2625 g |
| 安装方式 | 要么: 带通孔 通过内螺纹安装 带附件 |
| 气动接口 | G1/8 |
| 密封刮油器材料 | PPS |

| 特性 | 值 |
|--------|-------------------|
| 有环螺钉材料 | 钢 镀锌 |
| 盖子材料 | 精制铝合金 带涂层 |
| 密封件材料 | NBR TPE-U(PU) |
| 外壳材料 | 精制铝合金 光滑阳极氧化处理 |
| 活塞杆材料 | 带涂层 高合金不锈钢 |
| 缸筒材料 | 精制铝合金 光滑阳极氧化处理 |