


安装件 SMBZ-8-125/320

订货号: 537808

FESTO



数据表

特性	值
规格	8
设计	用于连杆
安装位置	可选
对于活塞直径	Ø125 - Ø320
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...120 °C
紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	14 g
安装方式	夹紧
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
螺钉材料	高合金不锈钢