

快插螺纹接头

NPQR-L-G12-Q16

产品代号: 8085690

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	14 mm
插管深度	23.5 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
设计	L形
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1.2 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 174 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.7 MPa，0 - 80 °C 时
认证签发部门	NSF C0556009
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 4
食品安全	见一致性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	-5 ... 150 °C
环境温度说明	配 PUN-H：-20 °C - 60 °C
额定紧固扭矩	9 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	99.7 g
安装类型	外六角 SW25
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/2
气动连接, 气口 2	用于气管外径 16 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺纹密封	FPM
防护环材料	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 释放环	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 管密封	FPM
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀
止推环材料	PPSU