


# 抓取模块 HSW-10-AP

订货号: 540222

FESTO



## 数据表

特性	值
工作行程	9 mm...15 mm
规格	10
90° 摆角的最大线性行程	90/90 mm
Z 行程	80 mm...100 mm
缓冲	两端带液压缓冲器 软性特征曲线
安装位置	可选
结构特点	直线导轨加滚珠轴承 摆动气缸 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
工作压力	4 bar...8 bar
最短周期时间	0.6 s
端位重复精度	+/-0.02 mm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
最大力矩 $M_x$	0.6 Nm
最大力矩 $M_y$	0.6 Nm
最大力矩 $M_z$	0.6 Nm
最大有效负载	0.5 kg
Y 方向的最大过程力	30 N
6 bar 时的理论力值	30 N
产品重量	1250 g
安装方式	通过通孔和定位套
气动接口	M3
挡块材料	高合金钢
弹簧压力件的材料	高合金钢
底板材料	精制铝合金 阳极氧化处理
支架材料	精制铝合金 阳极氧化处理

特性	值
十字导轨材料	回火钢
摆动杠杆材料	表面硬化钢 抛光
开槽导向板材料	表面硬化钢 抛光
传感器导轨材料	精制铝合金 阳极氧化处理
栅材料	精制铝合金 阳极氧化处理
调整螺丝材料	高合金钢