

# 紧凑型气缸 AEN-S-50-25-A-P-A

订货号: 8092154

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	25 mm
活塞直径	50 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	推
活塞杆端部	外螺纹
结构特点	缸径 活塞杆
位置检测	通过接近开关
派生型	一端活塞杆
工作压力	0.04 MPa...1 MPa 0.4 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
端位的冲击能量	1 J
6 bar 时的理论力值, 返回行程	71.5 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	1106 N
0 mm 行程的移动质量	104 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	16 g
0 mm 行程的基本重量	324 g
每 10 m 行程的附加重量	63 g
安装方式	要么: 带通孔 通过内螺纹安装 带附件
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	阳极氧化精制铝合金
动态密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	阳极氧化精制铝合金

特性	值
活塞杆材料	高合金不锈钢