

# 电磁线圈 MH-2-230VAC-PA

订货号: 549908

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
开关位置指示器	否
最短抓取时间	12 ms
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
线圈的特性参数	230 V AC : 14.0 VA
容许频率波动	+/- 10%
允许的电压波动	+/- 10 %
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
防护等级说明	IP00, 不带连接插座
环境温度	-20 °C...50 °C
用于安装的最大紧固扭矩	2 Nm
产品重量	150 g
电气接口	符合 DIN EN 175301-803 标准
安装方式	通过锁紧螺母
电磁线圈材料	热固性塑料 铜 钢
线圈材料	铜