


# 接近开关

## SDBF-FCS-1L-NU-K-N-M8

产品代号: 8117066

FESTO



### 技术参数

特性	值
设计	块状设计
材料备注	符合 RoHS
测定变量	位置
测量原则	磁阻
环境温度	-4 ... 176 °F
开关输出	NPN
切换元件功能	常开触点
开启时间	4 µs
最大输出电流	500 mA
最大接点容量 DC	12 W
电压降	1 V
短路强度	是
工作电压范围 DC	6 ... 24 V
极性容错保护	是
电气接口 1, 接口类型	带插座的电缆
电气接口 1, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
接头的导线引出方向	轴向
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 电缆护套	PVC
安装类型	带安装组件
装配位置	任意
壳体颜色	透明
材料信息, 壳体	PA
工作状态显示	LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-4 ... 176 °F
防护等级	IP67 NEMA 4
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III