


接近开关 SME-10M

产品代号: 551364

FESTO

最小订购批量 10 个单元



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
设计	适用于圆形槽
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
特殊特性	油阻
材料备注	符合 RoHS 不含卤素
使用指南	支持/驱动-传感器概览“与驱动器匹配的传感器”
测定变量	位置
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-40 ... 70 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
开启时间	≤ 1.2 ms
关闭时间	≤ 1 ms
最大切换频率	50 Hz
最大输出电流	100 ... 300 mA
安装组件中的最大输出电流	50 mA
最大接点容量 AC	3 ... 9 VA
最大接点容量 DC	3 ... 9 W
在安装组件中的最大切换能力 DC	1.5 W
在安装组件中的最大切换能力 AC	1.5 VA
电压降	≤ 4.5 V
短路强度	否
过载承受能力	还不可获得
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	5 ... 30 V
工作电压范围 DC	5 ... 30 V
极性容错保护	双极性的 否
电气接口 1, 接口类型	电缆 带插头电缆
电气接口 1, 接口技术	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104 开放式末端
电气接口 1, 针脚/线的数量	2 3
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定

特性	值
接头的导线引出方向	轴向 横向
电缆的测试条件	弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定 抗扭转: > 300,000 次循环, $\pm 270^\circ/0.1$ m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
电缆长度	0.2 ... 10 m
电缆属性	Suitable for energy chains/robot applications
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
安装类型	经过紧固 可以从上方插入到槽内
最大紧固扭矩	0.4 Nm
装配位置	任意
材料信息, 壳体	PA-加强 高合金钢, 耐腐蚀
工作状态显示	黄色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP68
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L