


减压阀

LR-1/8-F

产品代号: 552420

FESTO

不带压力表, 面板式安装, 最高工作压力 12 bar.



技术参数

特性	值
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	任意
设计结构	膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力表	准备用于 G1/8
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
输入压力 1	1 ... 20 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准额定流量	420 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 80 °C
介质温度	-10 ... 80 °C
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	120 g
安装类型	前面板安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铜合金