


# 角行程驱动器 DAPS-0015-090-RS1-F03-CR

订货号: 552875

FESTO



## 数据表

| 特性            | 值  |
|---------------|--|
| 阀驱动器规格        | 0015   |
| 法兰孔型          | F03  |
| 摆角            | 90 deg   |
| 轴连接深度         | 10.2 mm  |
| 缓冲            | 无缓冲  |
| 安装位置          | 可选   |
| 工作模式          | 单作用  |
| 结构特点          | 拨叉系统   |
| 位置检测          | 无  |
| 关闭方向          | 向右关闭   |
| 安全完整性等级 (SIL) | 最高可达 SIL 2 高需求模式<br>可达 SIL 2 低要求模式                     |
| 弹簧强度的供气压力     | 0.28 MPa<br>2.8 bar                                    |
| 工作压力          | 0.28 MPa...0.84 MPa<br>2.8 bar...8.4 bar               |
| 额定工作压力        | 0.56 MPa   |
| 标称工作压力        | 5.6 bar  |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟防爆指令 (ATEX)  |
| CE 标记 (见合格声明) | 根据 UK EX 指令  |
| 防爆            | 区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 证书签发机构        | 德国技术监督协会 (TÜV Nord) 212170801                          |
| ATEX 气体类别     | II 2G  |
| ATEX 防尘类别     | II 2D  |
| 气体防爆阻燃类型      | Ex h IIC T6...T3 Gb X                                  |
| 防尘防爆阻燃类型      | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X                          |
| 防爆环境温度        | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C                                     |
| 工作介质          | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| 工作和先导介质说明     | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                 |
| 耐腐蚀等级 CRC     | 3 - 高耐腐蚀能力   |

| 特性                          | 值                 |
|-----------------------------|-------------------|
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性       | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度                        | -20 °C...80 °C    |
| 0° 摆角时的弹簧复位扭矩               | 5 Nm              |
| 50° 摆角时的弹簧复位扭矩              | 3.7 Nm            |
| 90° 摆角时的弹簧返回扭矩              | 7.5 Nm            |
| 弹簧强度                        | 1                 |
| 6 bar 时, 0°-额定摆角-0°每个循环的耗气量 | 0.6 l             |
| 产品重量                        | 1600 g            |
| 轴接口                         | T9                |
| 气动接口                        | G1/8              |
| 材料说明                        | RoHS 合规           |
| 盖子材料                        | 高合金不锈钢            |
| 盖子物料编号                      | 1.4408            |
| 密封件材料                       | FPM<br>NBR<br>PUR |
| 外壳材料                        | 高合金不锈钢            |
| 外壳物料编号                      | 1.4408            |
| 螺钉材料                        | 高合金不锈钢            |
| 轴材料                         | 高合金不锈钢            |
| 编号轴材料                       | 1.4301            |