

连接组件 EHAM-MA-L9-120-L9-90-S

订货号: 8128232

FESTO



数据表

特性	值
规格	120
安装位置	可选
结构特点	短型
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	1159 g
安装方式	通过通孔和螺钉
接口代码, 基础	L9-120
接口代码, 设置	L9-90
材料说明	RoHS 合规
连接板材料	阳极氧化铝
螺钉材料	镀镍钢
定位元件材料	高合金钢