

限位开关盒 SRBC-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6

订货号: 8137104

FESTO



数据表

特性	值
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令
防爆	防爆区 0 (ATEX) 防爆区 0 (CN) 区 0 (IEC-EX) 0 区 (UKEX) 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 20 (ATEX) 防爆区 20 (CN) 防爆区 20 (IEC-EX) 20 区 (UKEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 1G
气体防爆阻燃类型	Ex ia IIC T6/T5 Ga
ATEX 防尘类别	II 1D
防尘防爆阻燃类型	Ex i IIIC Txx°C Da
欧盟境外防爆认证	EPL Da (中国) EPL Da (GB) EPL Da (IECEX) EPL Ga (中国) EPL Ga (GB) EPL Ga (IEC-EX)
防爆环境温度	参见 ATEX 证书 查看 IECEX 证书
最大输入电压 U_i	30 V
有效内部电感 L_i	低到可忽略不计
有效内部电容 C_i	低到可忽略不计
最大本安型电路输入参数	查看 IECEX 证书 参见 ATEX 证书
证书签发机构	FTZU 17 ATEX 0105X GYJ20.1409X IECEX FTZU 17.0017X

特性	值
材料说明	RoHS 合规
安全完整性等级 (SIL)	SIL 2
测量原理	机械式/电控式
环境温度	-40 °C...80 °C
开关输出	接触式 (黄金)
开关元件功能	拨动开关, 单极
最大输出电流 DC	100 mA
工作电压范围 DC	0 V...30 V
电气接口	螺纹端子
电气接口 1, 连接类型	接线端子排
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	弹簧压接端子
电气接口 1, 接口/线芯数	10
导线可连接的标称横截面	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
电缆接头	M20x1.5
许用的电缆直径	6 mm...12 mm
尺寸 (宽x长x高)	114 mm x 98 mm x 122 mm
安装方式	在符合 ISO 5211 的法兰上
安装位置	可选
产品重量	800 g
外壳颜色	灰色
外壳材料	压铸铝
密封件材料	VMQ (硅树脂)
轴材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢
安装支架材料	高合金不锈钢
卡环材料	高合金不锈钢
圆片材料	高合金不锈钢
端盖材料	电铸
位置指示器	黄色/红色
设置角向检测的范围	0 deg...90 deg
储存温度	-20 °C...50 °C
防护等级	IP66
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
污染等级	3