


小型滑台 EGSC-BS-KF-32-100-3P

订货号: 8162072

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	100 mm
规格	32
行程余量	0 mm
理论反向间隙	150 μ m
丝杆直径	8 mm
丝杆螺距	3 mm/r
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	电动小型滑台 带滚珠丝杆传动
电机类型	步进电机 伺服电机
参考	正固定挡块 负固定挡块 参考开关
丝杆类型	滚珠丝杆传动
位置检测	通过接近开关
最大加速度	5 m/s ²
最大速度	0.188 m/s
重复精度	\pm 0.015 mm
持续通电率	100%
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中的镍
洁净室等级	9 级, 符合 ISO 14644-1
声压级	55 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	0 $^{\circ}$ C...50 $^{\circ}$ C
固定轴承的动态基本负载额定值	3795 N
线性导轨的动态基本负载额定值	2135 N
滚珠丝杆动态基本负载率	1900 N
最大力 F _y	991 N

特性	值
最大力 Fz	991 N
最大力矩 Mx	3.4 Nm
最大力矩 My	3.2 Nm
最大力矩 Mz	3.2 Nm
驱动轴的最大径向力	75 N
最大进给力 Fx	60 N
参考值有效负载, 水平	6 kg
有效负载参考值, 垂直	6 kg
滚珠丝杆的静态基本负载等级	3300 N
线性导轨的静态基本负载额定值	3880 N
每米行程的惯性动量 JH	0.02488 kgcm ²
每公斤工作负载的转动惯量 JL	0.00228 kgcm ²
惯性动量 JO	0.00394 kgcm ²
进给常数	3 mm/r
固定轴承的静态基本负载额定值	1792 N
参考使用寿命	5000 km
维护间隔	终生润滑
0 mm 行程的移动质量	149 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	12 g
产品重量	632 g
0 mm 行程的基本重量	331 g
每 10 m 行程的附加重量	30 g
安装方式	通过内螺纹安装 通过定位套 带附件 通过圆柱销
接口代码, 驱动器	V25
材料说明	RoHS 合规
导向滑块材料	轧钢
导轨材料	轧钢
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
联接板材料	阳极氧化精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢
滑块材料	阳极氧化精制铝合金
心轴螺母材料	轧钢
丝杆材料	轧钢