

分支模块 MS9-FRM-G-VS

产品代号: 564145

FESTO

气流方向: 从左到右.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 9 |
| 系列 | MS |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 分支模块 |
| 工作压力 | 0 ... 20 bar |
| 工作电压范围 AC | 0 ... 250 V |
| 工作电压范围 DC | 0 ... 125 V |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 1,000 g |
| 安装类型 | 前面板安装 线路安装 带附件 可选 |
| 气动连接, 气口 3 | G1 |
| 气动连接, 气口 4 | G1 |
| 材料信息, 盖子 | PA-加强 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 连接板 | 压铸铝 |
| 材料信息, 安装支架 | 压铸铝 |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 模块连接器 | 压铸铝 |