


L型快插式螺纹接头 CRQSL-3/8-1/2-U

产品代号: 565332
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 0.413 " |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | L形 |
| 包装数量 | 1 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 14 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 203 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -20 ... 150 °C |
| 最大紧固扭矩 | 13.276 ft-lbf |
| 产品重量 | 2.37 oz |
| 可使用电线 | PFAN |
| 安装类型 | 外六角13/16 |
| 气动连接, 气口 1 | 外螺纹3/8 NPTF |
| 气动连接, 气口 2 | 用于1/2" 气管外径 |
| 环境温度 (华氏) | -4 ... 302 °F |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 释放环 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 管密封 | FPM |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |