



電磁閥

MN2H-5/2-D-02

產品代號: 161088

FESTO

符合 ISO 15407/-1 標準，具電磁線圈和手控裝置，不具插頭插座。
將停產的產品，供貨至 2009。



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單電控
驅動類型	電氣的
寬度	18 mm
標準額定流量	500 l/min
工作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	空氣彈簧
保護等級	IP65
授權	Germanischer Lloyd
額定尺寸	6 mm
寬度尺寸	19 mm
排氣功能	可節流
密封原則	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDMA 24563
手控裝置	具附件，可鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內建的
流量方向	不可逆
切換時間，關閉	27 ms
切換時間，打開	23 ms
線圈的特性參數	24V DC; 1,5W
工作介質	經過過濾的壓縮空氣，過濾等級 40 µm，潤滑或未潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-10 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	160 g
電氣連接	插頭 符合 DIN 43650 標準 C 型
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12/14	VDMA 24563 標準底座，尺寸 2
嚮導排氣口 82/84	VDMA 24563 標準底座，尺寸 2
氣壓連接，氣口 1	VDMA 24563 標準底座，尺寸 2
氣壓連接，氣口 2	VDMA 24563 標準底座，尺寸 2
氣壓連接，氣口 3	VDMA 24563 標準底座，尺寸 2
氣壓連接，氣口 4	VDMA 24563 標準底座，尺寸 2
氣壓連接，氣口 5	VDMA 24563 標準底座，尺寸 2
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁