



開關閥

PVEL-P-124-HP3

料號: 1629205

FESTO



技術參數

特性	值
系列	L
額定直徑 DN	54
設計結構	活塞滑塊
驅動類型	氣壓
密封原理	軟性
排氣功能	不可節流
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	直接
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
嚮導壓力	9 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	5 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Food-safe	See Supplementary material information
裝配位置	任何
產品重量	6,900 g
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
嚮導氣口 12	G1/4
嚮導氣源	外部
Material Piston slide	鍛造鋁合金
Material seals	NBR PE
Material housing	鍛造鋁合金