


直線驅動器 DGP-63- -

料號: 175138

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 行程 | 10 ... 3,000 mm |
| 活塞直徑 | 63 mm |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 液壓緩衝器, 硬性特徵曲線 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 普通軸承導向 基本導向 迴圈滾珠軸承導向 |
| 驅動器原理 | 正-鎖定 (槽) |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 具安裝好的位移編碼器 具整合的位移編碼器 |
| 多樣型 | 氣源口位於兩側 標準滑塊 加長滑塊 |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 1.5 ... 8 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| ATEX(防爆) 標準-氣體 | II 2G |
| 防氣爆 | Ex h IIC T4 Gb X |
| 周遭防爆溫度 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress 1 - Low corrosion stress 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 緩衝長度 | 30 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1,870 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1,870 N |
| 其它可用接口 | 參見產品圖紙 |
| 氣壓連接 | G3/8 |
| Material cover | 鑄鋁 有鍍層 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 鋁 電鍍 |