

电磁阀 VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8-1B2

订货号: 575587

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常开, 单电控
驱动方式	电控
阀尺寸	31 mm
标准标称流量	2300 l/min
工作气口	G3/8
工作电压	24V DC
工作压力	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	气动弹簧
认证	c UL us - 认证 (OL)
海事分类	参见证书
证书签发机构	DNVGL-TAA000011J
防护等级	IP65 带插入式插座 符合 IEC 60529 标准
公称通径	9.4 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式 按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
搭接	正重叠
b 值	0.3
C 值	9.1 l/sbar
关闭时间	37 ms
打开时间	19 ms
持续通电率	100%
0 信号的最大正向测试脉冲	2000 μ s

特性	值
信号为 1 的最大负向测试脉冲	3600 μs
线圈的特性参数	24 V DC: 3.3 W
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	405 g
电气接口	B 型 符合工业标准 (11 mm)
安装方式	要么: 在气路板上 带通孔
通风接口	非管式
先导排气口 82	M5
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
气接口, 气口 3	G3/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR
外壳材料	压铸铝 带涂层
活塞式滑阀材料	精制铝合金
螺钉材料	镀镍钢