


# 直线门架 YXCL-3

产品代号: 8024301

FESTO



## 技术参数

| 特性         | 值                    |
|------------|----------------------|
| 安装面要求的平整度  | 0.1 mm/m             |
| 装配位置       | 水平的                  |
| 设计结构       | 直线门架系统<br>带电动和气动驱动模块 |
| 持续通电率      | 100 %                |
| PWIS 符合性   | VDMA24364 区域III      |
| 储藏温度       | -20 ... 60 °C        |
| 相对空气湿度     | 0 - 90 %             |
| 环境温度       | 5 ... 45 °C          |
| 维护保养的间隔    | 2,500 km             |
| 材料备注       | 符合 RoHS              |
| 材料信息, 转接板  | 阳极氧化铝<br>涂层钢         |
| 材料信息, 安装支架 | 高合金钢, 耐腐蚀            |
| 材料信息, 能源链  | PA-加强                |