


分气块 NEDY-

产品代号: 8032867

FESTO



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
授权	RCM Mark
分配器类型	2 到 1
预备状态显示	绿色LED
工作状态显示	黄色 LED
信号状态显示	黄色 LED
附加功能	保持时降流功能
电缆识别	带标签支架 不带标签支架
安装类型	带两个通孔，用于M2 螺纹 带附件
电气接口 1, 功能	控制器侧
电气接口 1, 接口类型	电缆 插头
电气接口 1, 电缆输出	直的 直角型
电气接口 1, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101 M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104 开放式末端
电气接口 1, 针脚/线的数量	3 4
电气接口 2, 功能	现场设备侧
电气接口 2, 接口类型	2x插座 2x电缆
电气接口 2, 电缆输出	直的 直角型 可旋转
电气接口 2, 接口技术	接口的样式 ZB, 自供螺丝 接口的样式 ZC, 自供螺丝 接口的样式 ZC, 公制螺纹 接口的样式 H 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 插头样式B 型, 符合EN 175301-803 插头样式B 型, 符合工业标准, 11 mm 插头样式 C 型, 符合EN 175301-803 接口样式 C 型, 符合工业标准, 9.4 mm M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101 M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104 开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	2 3 4 5
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
工作电压范围 AC	0 ... 30 V

特性	值
40°C时的可接受电流负载	0.5 ... 4 A
电泳强度	0.8 kV
电缆长度 1	0.3 ... 30 m
电缆长度 2	0.3 ... 30 m
电缆属性	Suitable for energy chains/robot applications
导体的额定截面	0.14 mm ² 0.25 mm ²
环境温度	-25 ... 85 °C
环境温度说明	-10 - 40 °C 当通过通孔进行安装时
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS 不含卤素 不含磷酸酯
污染等级	3
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	PA PC TPE-U(PUR)
壳体颜色	黑色