



电磁阀 VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1

订货号: 8033563

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	2x 两位三通, 常开, 单稳态
驱动方式	电控
阀尺寸	18 mm
标准标称流量	800 l/min
工作气口	法兰
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	弹簧复位
认证	c UL us - 认证 (OL)
证书签发机构	UL MH19482
防护等级	IP65 带电控先导阀和插入式插座
公称通径	5.7 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	先导驱动
先导气源	外部
搭接	正重叠
先导压力 Mpa	0.2 MPa...0.8 MPa
先导压力	2 bar...8 bar
关闭时间	15 ms
打开时间	16 ms
持续通电率	100%
0 信号的最大正向测试脉冲	700 μ s
信号为 1 的最大负向测试脉冲	900 μ s
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力

特性	值
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	140 g
电气接口	通过电控先导阀
安装方式	在气路板上
先导控制接口	符合 ISO 15218 标准
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR
外壳材料	精制铝合金