


圆形传感器 SBSC-U-AF-R2B

产品代号: 8058736
将被停止供应的产品

FESTO

单色通用型传感器，带 C 形安装螺纹，130万像素分辨率，以太网接口，RS 232 和 PROFINET
适用于广泛的任務，例如：到位检测和质量检测，OCR 和 ID，带扩展功能。

将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
传感器版本	通用传感器
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
KC 标记	KC-EMV
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
视野	取决于所选择的镜片
镜头连接	CS-Mount
传感器类型	单色
传感器分辨率	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
图像速率(帧)	50 fps
测试程序/工作的最大数量	255
测试标准/检测头的最大数量	255
检测头功能/特性	EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417 OCR 通过轮廓进行位置跟踪 模式匹配 轮廓匹配 边缘检测 对比度 亮度 灰色值阈值 游标卡尺 BLOB
典型循环时间	1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms 每个字符OCR: 15 ms

特性	值
	位置跟踪: 30 ms 模式匹配: 20 ms 轮廓匹配: 30 ms 对比度: 4 ms 亮度: 2 ms 灰色值阈值: 4 ms 游标测径器: 8 ms BLOB: 30 ms
关于以太网和连接技术的信息	插座 M12 4针
以太网, 数据传输速度	100 Mbit/s
以太网, 支持的协议	Ethernet/IP FTP PROFINET SMB TCP/IP
串行接口, 连接计数	插头 M12 5针
串接口, 类型	RS 232 / RS 422
电连接	12-针 M12 插头
数字式输入的数量	2
数字量输出的数目	2
可选数字式输入/输出的数量	4
开关输入	PNP/NPN, 可转换
开关等级	信号 0: $\leq 3 \text{ V}$ 信号 1: $\geq U_B - 1 \text{ V}$
开关输出	PNP/NPN, 可转换
最大输出电流	50 mA
短路强度	对于所有的电接口
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	-25 % / +10 %
最大电流消耗	550 mA
空载输出的电流消耗	200 mA
环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 60 °C
防护等级	IP65
防护等级备注	带保护管
外形尺寸 W x L x H	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
产品重量	160 g
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 盖	ABS-加强
材料备注	符合 RoHS
抗震性	符合 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27