

# 平行安装组件 EAMM-U-70-D50-68GA-96

订货号: 8058965

FESTO



## 数据表

| 特性                    | 值                     |
|-----------------------|-----------------------|
| 规格                    | 70                    |
| 安装位置                  | 可选                    |
| 最大转速                  | 5000 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 储存温度                  | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度                | 0 - 95%               |
| 防护等级                  | IP40                  |
| 环境温度                  | -10 °C...60 °C        |
| 惯性动量                  | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| 与负载无关的摩擦扭矩            | 0.18 Nm               |
| 可传递的扭矩                | 7 Nm                  |
| 产品重量                  | 1800 g                |
| 接口代码, 驱动器             | D50                   |
| 接口代码, 电机输入            | 68GA                  |
| 材料说明                  | RoHS 合规               |