


倍力氣缸 DNCT-125- -PPV-A

訂貨編號: 191112

FESTO



資料表

特性	值
行程	3 mm...500 mm
活塞直徑	125 mm
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	5 J
緩衝長度	42 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	13762 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	14244 N
安裝方式	具有附件
氣動介面	G1/2
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	壓鑄鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理
活塞桿材質	高合金鋼