

# 軸向安裝套件 EAMM-A-P4-28B-40P

訂貨編號: 1983071

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
可傳遞的扭矩	0.7 Nm
產品重量	50 g
介面代碼, 驅動器	P4-28B
介面代碼, 馬達輸入	40P
介面代碼, 離合器外殼	28B
材料說明	RoHS 合規