


擺動驅動器 DRVS-16-270-P-EX4

訂貨編號: 2536492

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
緩衝角度	0.5 deg
擺角	0 deg...270 deg
允許的止動半徑	17 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	葉片
位置偵測	透過近接開關
訂製品	中心軸
工作壓力	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
6 bar 時的最大旋轉頻率	2 Hz
重複精度	1 deg
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX)
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T4 Gb X
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIIC T120°C Db X
防爆環境溫度	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

特性	值
環境溫度	0 °C...60 °C
最大停止力	160 N
最大軸向力	25 N
最大徑向力	30 N
6bar 時理論扭矩	2 Nm
允許的轉動慣量	0.01 kgm ²
產品重量	268 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	鍍鎳鋼
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	噴漆壓鑄鋁