

倒鈎接頭 CRCN-M5-PK-2

訂貨編號: 30985

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	1.5 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
套組規格	10
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	1.8 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 M5
氣動介面，氣口 2	用於 3 mm 外徑的氣管
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	高合金不鏽鋼
螺紋密封件材料	NBR 高合金不鏽鋼