


旋轉氣缸 DSRL-10-180-P-FW

訂貨編號: 33296

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	10
緩衝角度	2.4 deg
旋轉角度調節範圍	0 deg...180 deg
擺角	0 deg...180 deg
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	葉片
位置偵測	無
工作壓力	2.5 bar...8 bar
6 bar 時的最大旋轉頻率	3 Hz
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
6bar 時理論扭矩	0.5 Nm
產品重量	100 g
安裝方式	具通孔
氣動介面	M3
驅動軸材料	鋼 鍍鎳
密封件材質	NBR