



氣電轉換器 PE-1/8

訂貨編號: 3344

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 60947-5-1
認證	CCC
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
測得變量	相對壓力
測量方法	氣/電壓力轉換器
工作壓力	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
環境溫度	-10 °C...60 °C
開關輸出	觸點
開關功能	閾值, 固定遲滯
開關元件功能	轉換開關
開啟點最大值	0.8 bar
最小開關點	0.2 bar
最大開關輸出電壓 AC	250 V
最大開關輸出電壓 DC	250 V
利用類別 — 電感負載	AC-14 DC-13
利用類別 — 電阻負載	AC-12 DC-12
電氣介面	4 芯 電纜
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電纜長度	1 m
電纜護套材料	PVC
安裝方式	具通孔
安裝位置	可選
氣動介面	G1/8
產品重量	225 g

特性	值
外殼材質	陽極氧化鋁 壓鑄鋅
膜片材質	氯丁橡膠
設定選項	永久設定
防護等級	IP65
絕緣電壓	2 kV
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
污染等級	3