

排氣節流閥 GRE-3/8

訂貨編號: 35310

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	聲壓控制功能
附加功能的選擇	具消音器
氣動介面，氣口 1	G3/8
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入
流量控制方向上的標準標稱流量	2000 l/min
標準流量 6 → 0 bar	3 l/min...2000 l/min
工作壓力	0 bar...10 bar
環境溫度	-10 °C...70 °C
安裝位置	可選
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...70 °C
最大緊固扭矩	15 Nm
產品重量	50 g
旋入螺釘的材料	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
調節螺絲材質	黃銅