

ISO 標準氣缸 DSBC-40-150-D3-PPVA-N3

訂貨編號: 3660625

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 行程 | 150 mm |
| 活塞直徑 | 40 mm |
| 活塞桿螺紋 | M12x1.25 |
| 緩衝 | 氣動緩衝，兩端可調 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 符合標準 | ISO 15552 |
| 活塞桿端部 | 外螺紋 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 缸筒型材 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 訂製品 | 一端活塞桿 |
| 工作壓力 | 0.06 MPa...1.2 MPa 0.6 bar...12 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 端位的衝擊能量 | 0.7 J |
| 緩衝長度 | 19 mm |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 633 N |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 754 N |
| 0 mm 行程的移動質量 | 205 g |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量 | 16 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 768 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 49 g |
| 安裝方式 | 是否要： 透過內螺紋安裝 具有附件 |
| 氣動介面 | G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |

| 特性 | 值 |
|------------|-------------|
| 蓋子材料 | 塗層壓鑄鋁 |
| 活塞密封件材質 | TPE-U(PU) |
| 活塞材料 | 精製鋁合金 |
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |
| 活塞桿密封刮泥環材質 | TPE-U(PU) |
| 緩衝器密封件材料 | TPE-U(PU) |
| 緩衝活塞的材料 | 聚甲醛 |
| 缸筒材料 | 光滑陽極氧化精製鋁合金 |
| 螺帽材料 | 鍍鋅鋼 |
| 活塞桿刮拭密封件材料 | TPE-E |
| 軸承材料 | 金屬聚合物 |
| 墊圈螺絲材質 | 鍍鋅鋼 |