


電源插座 NECU-M-PPG5PP-C1-PN

訂貨編號: 5195383

FESTO



Dum
my

資料表

特性	值
協定	PROFINET
認證	c UL us - 認證 (OL)
證書簽發機構	UL E328433
附加功能	符合 AIDA 要求
連接頻率	100
電纜出口	直列式
產品重量	109 g
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	連接型式 PP, 在引腳 2 和 5 上進行編碼
電氣介面 1, 介面/線芯數	5
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	5
電氣介面 1, 安裝類型	推挽式, 具有互鎖機制, 防止意外拉動
電氣介面 2, 連接系統	彈簧壓接端子
操作電壓範圍 DC	0 V...24 V
40°C 時的額定電流	16 A
抗電湧性	4 kV
電纜接頭	Pg13.5, 六角, 規格 22 mm
電纜直徑	9 mm...13 mm
標稱導線橫切面積	0.75 mm ² ...2.5 mm ²
導線標稱橫切面	AWG18 - 13
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-40 °C...85 °C

特性	值
儲存溫度	-40 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
防火測試	UL94 V-0
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	壓鑄鋅, 鍍鎳
外殼顏色	銀色
密封件材質	NBR TPE-V
電觸頭材料	鍍鎳鍍金銅合金