

# 平行安装组件 EAMM-U-65-T42-58AA-87

订货号: 8092909

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	65
中心间距	87 mm
安装位置	可选
齿轮比	1:1
最大转速	3000 1/min
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
惯性动量	41.2 kgmm <sup>2</sup>
与负载无关的摩擦扭矩	0.22 Nm
可传递的扭矩	3 Nm
产品重量	590 g
接口代码, 驱动器	T42
接口代码, 电机输入	58AA
材料说明	RoHS 合规