


# 移載模組 HSP-25-AP-WL

料號: 533620

FESTO

具旋轉驅動器及待位模組於左側.



## 技術參數

特性	值
尺寸	25
最大Z行程, 等待位置	25 mm
Y 行程	130 ... 170 mm
Z 行程	50 ... 70 mm
Z 行程, 工作行程	25 mm
緩衝	CC: 兩端具油壓緩衝器 軟特性
裝配位置	導軌 垂直
操作模式	雙動
設計結構	十字交叉導向 擺動模組 等待位置也可以在左面 有導向的動作順序
位置檢測	用於近接感測器
防止扭轉/導向	十字交叉導向
操作壓力	4 ... 8 bar
最短循環週期	1 s
重複精度	±0,02 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
Mx動態時的最大扭矩	3.2 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	15 Nm
My動態時的最大扭矩	3.2 Nm
My靜態時的最大扭矩	15 Nm
Mz動態時的最大扭矩	3.2 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	15 Nm
最大有效負載	1.5 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 N
產品重量	6,400 g
前面單元的安裝	具通孔
安裝類型	具通孔 具溝槽螺帽
氣壓連接, 等待位置	M5
氣壓連接	M5
Material sub-base	鍛造鋁合金
Material cross-guide	熱處理鋼
Material side components	鍛造鋁合金