

# 過濾調壓閥 MS12-LFR

訂貨編號: 535022

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄 整合有掛鎖的旋轉手柄 可以用附件關閉
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
最大壓力遲滯	0.4 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	是否要: 管式安裝 具有附件
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金