



电磁阀

VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19

产品代号: 8116369

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 阀功能 | 5/2 或 3/2, 可转换 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 宽度 | 32 mm |
| 标准额定流量 | 800 l/min |
| 工作压力 MPa | 0.25 ... 0.8 MPa |
| 工作压力 | 2.5 ... 8 bar |
| 设计结构 | 提动阀座 |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 排气功能 | 可节流 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 符合标准 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 手控装置 | 推 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 先导气源 | 内置的 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 重叠 | 下重叠 |
| 标准额定流量, 排气回流 4->3 | 110 l/min |
| 切换时间, 关闭 | 65 ms |
| 切换时间, 打开 | 25 ms |
| 持续通电率 | 100 % |
| 线圈的特性参数 | 参见电磁线圈, 需单独订购 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 介质温度 | -20 ... 60 °C |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| 产品重量 | 480 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 排气接口 | 非管道式 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | NAMUR 气孔样式 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 4 | NAMUR 气孔样式 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 螺丝 | 镀锌钢 |