


冷凝水排放 PWEA-AC-3D

料號: 538681

FESTO

用於外部附件，具獨立電控制器。



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	垂直 +/- 5°
手動控制	推力
冷凝水排放	全自動
設計結構	外部，電氣式，全自動
測量變量	填充級
閥功能	3/2 常閉，單穩態
控制元件	薄膜按鍵 具測試鍵
預備狀態顯示	LED
工作狀態顯示	LED
操作壓力	0.8 ... 16 bar
輸出警告	接觸類型
額定工作電壓 DC	24 V
額定容積，冷凝水排放	2 W
授權	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	1 ... 60 °C
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
安全等級	III
環境溫度	1 ... 60 °C
產品重量	700 g
電氣連接	螺紋介面
安裝類型	線路安裝
冷凝水排放接口	PK-8
氣壓連接	G1/2
Material of condensate reservoir	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的