


平行夾爪 HGP-25-A-B-SSK

訂貨編號: 539635

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
每個夾爪的行程	7.5 mm
最大更換精度	0.2 mm
重複精度, 夾爪	0.04 mm
夾爪的數量	2
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
夾爪功能	平行
夾爪力備份	無
結構特點	手柄
位置偵測	透過近接開關
總抓取力, 開啟, 6 bar	370 N
總夾爪力, 關閉, 6 bar	340 N
工作壓力	2 bar...8 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	47 ms
6 bar 時的最短關閉時間	50 ms
每個外部夾爪夾頭的最大品質	80 g
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
環境溫度	5 °C...60 °C
每個夾爪夾頭的抓取力, 開啟, 6 bar	185 N
夾爪夾頭的抓取力, 關閉, 6 bar	170 N
轉動慣量	3.831 kgcm ²
夾爪上的最大力 Fz, 靜態	240 N
夾爪的最大扭矩 Mx, 靜態	11 Nm
抓手最大扭矩 My, 靜態	11 Nm

特性	值
抓手最大扭矩 Mz , 靜態	11 Nm
產品重量	737 g
安裝方式	透過內螺紋和定位套 透過通孔和定位套
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
密封蓋材料	TPV
外殼材質	硬質陽極氧化精製鋁合金
夾爪材質	高合金鋼