

連接電纜 KVI-CP-3-GS-GD-2

訂貨編號: 540332

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|--------------------|---|
| 附加功能 | 插座觸點 3, 1 mm 引線 |
| 電纜標識 | 具附件 |
| 連接頻率 | 500 |
| 產品重量 | 113.8 g |
| 電氣介面 1, 功能 | 現場設備端 |
| 電氣介面 1, 設計 | 圓形 |
| 電氣介面 1, 連接類型 | 插座 |
| 電氣介面 1, 電纜出口 | 直列式 |
| 電氣介面 1, 連接系統 | M9x0.5 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數 | 5 |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯 | 5 |
| 電氣介面 1, 安裝類型 | 螺絲鎖 |
| 電氣介面 2, 功能 | 控制器端 |
| 電氣介面 2, 設計 | 圓形 |
| 電氣介面 2, 介面類型 | 插頭 |
| 電氣介面 2, 電纜出口 | 直列式 |
| 電氣介面 2, 連接系統 | M9x0.5 |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數 | 5 |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 5 |
| 電氣介面 2, 安裝類型 | 螺絲鎖 |
| 操作電壓範圍 DC | 0 V...30 V |
| 40°C 時的額定電流 | 1.6 A |
| 40°C 時容許電流負載的說明 | 0.34mm ² 為 2.3 A 3.6 A for 0.49 mm ² |
| 抗電湧性 | 1.5 kV |
| 電纜長度 | 2 m |
| 電纜特徵 | 拖鏈適用 |
| 電纜測試條件 | 測試條件按要​​求提供 |
| 彎曲半徑, 移動電纜 | 75 mm |
| 電纜直徑 | 5.5 mm |
| 電纜結構 | 2 x 0.25 mm ² + 2 x 0.34 mm ² + 0.49 mm ² 帶遮罩 |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 標稱導線橫切面積 | 0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ² |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| 防護等級說明 | 在組裝好的狀態下 |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 具有移動電纜的環境溫度 | -5 °C...80 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 RoHS 指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 污染等級 | 1 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 電纜護套材料 | TPE-U(PUR) |
| 電纜護套顏色 | 淺灰色 |
| 外殼材質 | PA PBT TPE-U(PUR) |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 螺絲緊固鎖的材料 | 鍍鍍黃銅 |
| 電觸頭材料 | 鍍金青銅 鍍金黃銅 |
| 絕緣護套材料 | TPE-U(PUR) |