


# 分支模組 MS12-FRM-G

料號: 541681

FESTO

在沒有單向功能的情況下對壓縮空氣進行分配



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
操作壓力	0 ... 20 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	25,000 ... 42,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	3,000 g
氣壓連接, 氣口 1	氣路板模組
氣壓連接, 氣口 2	氣路板模組
氣壓連接, 氣口 3	G2
氣壓連接, 氣口 4	G1
Material housing	壓鑄鋁