


測得值轉換器 DADE-MVC-420

料號: 542118

FESTO

converts the sensor signal from standard cylinders DNCI and DDPC into an analogue value.



技術參數

特性	值
診斷功能	LED 顯示
裝配位置	任何
短路強度	是
極性保護	用於SPS 插頭 S1
重複精度	Min. ± 0.1 mm
類比輸出	4 - 20 mA 根據 EN 61131-2標準
電源要求	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
彈跳時間, 輸入	3 ms
額定工作電壓 DC	24 V
針對邏輯電源的斷電緩衝	10 ms
殘餘波動	4 Vss
額定操作壓力時的電流消耗	20 ... 30 mA
容許的電壓波動	+/- 25 %
授權	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 非冷凝
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	0 ... 55 °C
產品重量	128 g
線性錯誤, FS	0.2 %
特性曲線, 輸出	根據 EN 61131-2標準
輸入特性	根據 EN 61131-2標準
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
邏輯開關, 輸出	PNP (正向切換)
電氣連接, 測量系統	M12 插頭插座 8-pin
電氣連接, SPS	M12 插頭 8-pin
安裝類型	具通孔
Material housing	PBT-加強