


齿轮箱

EMGA-40-P-G12-EAS-40

产品代号: 8141730

FESTO



技术参数

特性	值
减速机法兰规格	40 mm
电机法兰规格	40 mm
扭转时的反冲	0.31 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	12:1
最高输入速度	18,000 1/min
减速机的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	20 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.025 kgcm ²
最高输出扭矩	32 Nm
最高效率	96 %
抗扭力	1 Nm/arcmin
产品重量	450 g
减速机接口, 输出轴	40G
减速机接口, 驱动轴	40P
材料备注	符合 RoHS