


减速机 EMGA-80-P-G8-SST-87

订货号: 8141766

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------------|
| 减速机法兰尺寸 | 80 mm |
| 马达安装法兰尺寸 | 87 mm |
| 扭转间隙 | 0.12 deg |
| 减速机类型 | 行星齿轮 |
| 齿轮比 | 8:1 |
| 最大驱动速度 | 7000 1/min |
| 减速机的工作温度 | -25 °C...90 °C |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 防护等级 | IP54 |
| 连续输出扭矩 | 50 Nm |
| 减速机的惯性动量 | 0.37 kgcm ² |
| 最大输出扭矩 | 80 Nm |
| 最大效率 | 97 % |
| 抗扭刚度 | 8.4 Nm/arcmin |
| 产品重量 | 2100 g |
| 减速机接口, 输出轴 | 80G |
| 减速机接口, 驱动轴 | 87A |
| 材料说明 | RoHS 合规 |