


# 油霧器 LOE-D-MINI-U

訂貨編號: 546431

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	Mini
系列	D
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	1,53 fl oz (US)
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0 psi...240 psi
標準標稱流量	45,5 cfm
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	14 °F...140 °F
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	14 °F...140 °F
環境溫度	14 °F...140 °F
產品重量	7595 oz
安裝方式	具有附件
材料說明	RoHS 合規