


安裝支架 PAML-MB-90-HP3

料號: 1367323

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	90
額定直徑 DN	36
系列	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	300 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material module connector	鍛造鋁合金
Material screws	不鏽鋼
Material bracket	鍛造鋁合金