



中間位置模組 DADM-EP-G6-10

料號: 1492072

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	10
裝配位置	任何
設計結構	有導向的動作順序
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	3 ... 6 bar
最大衝擊速度	0.8 m/s
最大擺動時間	150 ms
重複精度	±0,02 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
最大制動力	500 N
產品重量	154 g
安裝類型	具通孔和對心軸套
氣壓連接	M3
材料備註	符合 RoHS
Material seals	PU
Material housing	鍛造鋁合金
Material lever	高合金鋼, 耐腐蝕