



調壓閥

LR-1/8-F

料號: 552420

FESTO

不具壓力錶，用於面板式安裝，最高工作壓力 12 bar.



技術參數

特性	值
驅動器鎖	旋轉手柄，具鎖定
裝配位置	任何
設計結構	膜片式調壓閥 具環路氣源系統
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
壓力錶	Prepared for G1/8
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
輸入壓力 1	1 ... 20 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量	420 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 80 °C
介質溫度	-10 ... 80 °C
環境溫度	-10 ... 80 °C
產品重量	120 g
安裝類型	前面板安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	銅合金